


Entlüftungs- und Entleerungsset mit Sicherheitsgruppe



Sicherheitsgruppe / Entlüftung



Entleerung

Anschlussset mit **Sicherheitsgruppe** zur manuellen **Entlüftung und Entleerung** des Speichers

Lieferumfang:

- ① 1 Stk. Sicherheitsgruppe (3 bar) und Entlüftung inkl. 2 Stk. Manometer optional für horizontale oder vertikale Montage
- ② 1 Stk. T-Stück 1" mit Kugelhahn
- ③ 2 Stk. Anschlussverlängerungen
- ④ 2 Stk. Blindstopfen 1"
- ⑤ 2 Stk. Schlauchanschlüsse
- ⑥ 2-teilige Dämmschale aus umweltfreundlichem EPP

Type


Artikel: 8055

optimal passend zu den Hygiene-Systemspeichern und weiteren Speichermodellen



MONTAGEHINWEIS

Achtung: Montage aller Armaturen nach DIN EN 806-4 und DIN EN 1717.



Anschluss im Deckel mit Blindstopfen 1" verschließen

Entlüftung


Entlüftung ist leicht montierbar und im Blickfeld (im Vergleich zu einer Entlüftung im Deckel)

Entleerung

optionaler Rücklauf / Expansion

Entlüftung


Sämtliche FORSTNER Speicher werden mit einer internen Verrohrung für eine seitliche Handentlüftung gefertigt. Diese erlaubt eine einfache und **leicht zugängliche Entlüftung** an der Vorderseite des Speichers (bei Anschlussposition Nr. 17 laut Datenblatt). Der Entlüftungsanschluss im Deckel (bei Anschlussposition Nr. 19 laut Datenblatt) wird verschlossen. Damit kann die Raumhöhe komplett genutzt werden. Mit dem Entlüftungsset wird dieser Anschluss **gleichzeitig auch für die Sicherheitsgruppe** verwendet.



nicht geeignet für automatische Schnellentlüfter mit Absperrautomat

Entleerung

Der Anschluss für eine Speicherentleerung kann jeweils auch als Rücklauf oder für den Anschluss eines Membranausgleichsgefäßes verwendet werden. Damit diese Option stets verfügbar bleibt, wird mit dem Entleerungsset ein **T-Stück mit einem Entleerhahn** mitgeliefert, welches an den Entleerungsanschluss (bei Anschlussposition Nr. 7 laut Datenblatt) angeschraubt wird.



Anschluss Nr. 7 als Heizungsrücklauf:
Volumenstrom max.: 1,5 m³/h